



TOTIM[®] racing polyurethane foam seat

フォーミュラ/GTなどのシート製作には勿論のこと、フルバケットシートへの使用も可能
脚部、腰部、背中などシェルシートとの隙間を埋めるライナーやインサート用しても最適です。
用途や体型に合わせてシートサイズと発泡剤容量の組み合わせを各種ラインナップしております。

ご使用のシェルシートとフォームキットを組み合わせる事で、身体に合うシートを製作出来ます、
ドライバーのパフォーマンスUPとシート、ハーネスの安全性能を引き出します。




TOTIMU RACING
ホームページ
動画で使用方法が
確認頂けます。

FIA HOMOLOGATION SPECIFICATIONS UNI ISO 3795:1992 average burning rate 0 mm/min



FIA HOMOLOGATION SPECIFICATIONS UNI ISO 3795:1992 に適合

サイズ:140cm x 100cm



サイズ:120cm x 90cm



サイズ:90cm x 50cm



誰でも簡単お手軽にシート合わせが可能に！

密閉された難燃ポリエステル生地の中にパウチ詰めされた発泡剤が封入済みです。
手間がかかる養生作業など事前準備が必要なく、シートフォームキット単体でシート合わせが可能です。
溶剤の混ぜ合わせから約50秒程で発泡開始、コックピットでのドライバー待機時間は
約15分~20分、40分で硬化しカットなどの加工が可能となります。
付属の生地でカットした部分を覆って下さい。

シートフォームキットサイズ比較



サイズ:120cm x 90cmの使用例




FIA F4 T3090M ドライバー170cm 70kg



シートパッドを取り外して、フォームキットを使用する事も可能です。
90cmX50cmを縦で使用しました。

シートフォームキットの使い方



1 白色のサイドアップシンボルを上にして、シートフォームキットを平らな硬い面に置きます。



2 パウチに圧力かける際に、手を対角線上に置き、パウチの上部が破れない様に抑えます。



内部パウチ
シールが2箇所にされています



パウチ上部



3 中央のシールを破るために、左側のパウチから右側のパウチの方向に強い圧力をかけます。



4 必要に応じて、右側のパウチから左側のパウチの方向へ圧力を加えることを繰り返します。



5 2つのパウチ内の溶剤を混ぜ合わせる為に、片側から反対側に強くしっかりと押し流します。



6 発泡が開始し、中のパウチが膨らんだら、自然にパウチが破裂するのを待ちます。

約50秒程で発泡開始

※発泡時は暑くなりません。

パウチが破裂した後、パウチ内部からフォームを完全に押し出し、シート内部全体に満遍なく行き渡るように広げます。

パウチが破裂してから約60秒程で
ドライバーはシートフォームキットをコックピット内で使用可能です。

ドライバー待機時間:約15~20分

カット可能時間:約40分 ※レースでの使用まで作業開始後:60分程

フォームキット

サイズ:140cm x 100cm 異形タイプ 日本オリジナルモデル All Categories

品番	溶剤量	ドライバーサイズ	希望小売価格
SF-T3097	3,200g	スモール・ミディアム	¥93,500 (税込)
SF-T3095	2,700g	ラージ・ミディアム	¥93,500 (税込)

サイズ:140cm x 100cm 推奨:LMP3.F2.F3.F4.GT.FORMULA RENAULT

品番	溶剤量	ドライバーサイズ	希望小売価格
T3092L	2,700g	スモール・ミディアム	¥63,800 (税込)
T3092	2,300g	ラージ・ミディアム	¥59,400 (税込)

シェルシート フォームキット

サイズ:120cm x 90cm 推奨:FIA-F4.VITA.CUP CAR

品番	溶剤量	ドライバーサイズ	希望小売価格
T3090L	2,300g	スモール・ミディアム	¥49,500 (税込)
T3090M	2,100g	ラージ・ミディアム	¥48,400 (税込)
T3090S	1,700g	ラージ	¥47,300 (税込)

シート表皮材:ポリエステル100% バリアフォイル:エステルポリウレタン100%
ISO3795:1992 準拠 平均燃焼速度 0 mm/min

シェルシート フォームキット

サイズ:90cm x 50cm 脚部、腰部、背中部の部分調整用

品番	溶剤量	ドライバーサイズ	希望小売価格
T3096L	900g	スモール・ミディアム	¥28,600 (税込)
T3096M	700g	ラージ・ミディアム	¥27,500 (税込)

サイズ:60cm x 50cm

品番	溶剤量	ドライバーサイズ	希望小売価格
T3096S	600g	脚部、腰部、背中部の調整用サイズ	¥26,400 (税込)

※TOTIMポリウレタンフォームシートは12倍から14倍に膨張します。

※掲載内容は2024年1月現在のものとなります。